

Optikhalter S1M4

- **Optikaufnahme:** 1", 1/2", Blindplatte
- **hochpräzise** Feinstellspindeln aus Edelstahl
1/Umdrehung 0,35 mm
Die mit sehr enger Gewindetoleranz hergestellten Feinstellspindeln, ermöglichen dem Anwender mit **äußerster Präzision** zu arbeiten.
Spindel und Buchse sind im μ -Bereich einzeln zueinander abgestimmt.
Kein Losreißmoment, sehr feinfühlig,
genaues Halten der Einstellung nach dem Justieren.
- mit zwei oder drei Feinstellspindeln (auf Anfrage mit Mikrometerschrauben)
- in rechter und linker Ausführung




Abb. S1M4-3R-1"




Abb. S1M4-3R-1"




Abb. S1M4-3R-1/2"




Abb. S1M4-3R-B

Bei Bestellung Aufnahme angeben z.B. (S1M4-3R-1")

Best. Nr.	Anzahl d. Spindel	Ausführung:	Aufnahme: ...		
			1"	1/2"	B Blind- platte
S1M4-2R-...	2	rechts			
S1M4-2L-...	2	links			
S1M4-3R-...	3	rechts			
S1M4-3L-...	3	links			